

Instrucciones de instalación

Modelo serie «FTS»

Estaciones de teléfonos de bomberos

INTRODUCCIÓN

Las estaciones de teléfonos de bomberos serie «FTS» de Siemens Industria, Inc. constan de los modelos FTS | FTS-P | FTS-C | FTS-CL* y FTS-PCL*. Cualquiera de los modelos de la serie FTS se puede montar en el compartimento posterior semi empotrado modelo FB-300 o en el compartimento posterior en superficie modelo FB-301S. Los compartimentos posteriores se montan en la pared de la instalación de acuerdo con los códigos de montaje locales en ubicaciones que ofrecen fácil acceso.

CABLEADO

1. Comience por el Terminal 1 en la parte posterior del conjunto de teléfonos «FTS» y conéctelo a la posición negativa en el modelo TZC-8B para la zona seleccionada. (Consulte las Figuras 1 y 2 y las Instrucciones de instalación para modelo TZC-8B, **P/N 315-034110**).
2. Comience por el Terminal 2 del modelo FTS y conéctelo a la posición positiva en el de instalación para modelo TZC-8B, **P/N 315-034110**). seleccionada. (Consulte las Figura 2 y las Instrucciones de instalación para modelo TZC-8B, **P/N 315-034110**).



Cada asterisco «*» denota las versiones más nuevas del modelo FTS-CL y del modelo FTS-PCL (identificadas por la presencia de **J₁**, consulte la Figura 1) tienen un comportamiento de LED nuevo. El LED se ilumina ahora cuando el circuito telefónico está conectado a la estación de control, no cuando se descuelga el terminal.




Figura 1
Parte posterior del conjunto de telefonía serie «FTS»

CABLEADO – (Continuación)

3. Si no se instala ningún teléfono FTS adicional, deje la resistencia de final de línea en los Terminales 3 y 4. Si hay teléfonos adicionales instalados en la zona seleccionada, coloque la resistencia en el último teléfono de la zona (consulte la Figura 2).
4. Cuando haya completado el cableado del teléfono, fije el cableado en su posición con la abrazadera de la parte posterior del conjunto de telefonía. (Consulte la Figura 1).




Figura 2
Cableado de la serie «FTS»

VALORES ELECTRICOS

Tensión nominal:	30 V
Intensidad máx.:	23 mA

MONTAJE

Monte el conjunto de telefonía serie FTS en el compartimento posterior semi empotrado, Modelo FB-300S, **P/N 500-680587**, o en el compartimento posterior en superficie, Modelo FB-301S, **P/N 500-624388**, tal como se muestra en la Figura 3 mediante los dos tornillos N° 6-32 suministrados.




Figura 3
Montaje del conjunto de telefonía «FTS»