SIEMENS

SERIE MSM

Caja Metálica para Alarma Manual contra Incendios

ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS

- Caja Robusta de Metal Vaciado
- La Llave de Reinicialización Coincide con el Panel de Control
- Operación Opcional con Rotura de Vidrio
- Montaje Semi-Empotrable en Caja Sencilla
- Caja de Montaje Superficial, Opcional
- Gabinete Opcional para Montaje Superficial
- Se dispone de Modelos Institucionales de Acción Doble, a Prueba de Intemperie y a Prueba de Explosión
- Listado por UL

Modelo Estándar ó a Prueba de Intemperie

Modelo Institucional

Descripción

Las estaciones manuales de la Serie MSM se caracterizan por una caja robusta de metal vaciado que satisface los requerimientos arquitectónicos y de los códigos para dispositivos iniciadores de alarma manual contra incendios. La caja Serie MSM tiene reinicialización con llave, utilizando la misma llave de los paneles de control

Los modelos Serie MSM son de perfil bajo con todas sus superficies pintadas o enchapadas para inhibir la corrosión. Estas cajas tienen un rotulado a relieve y se despachan con dos llaves de reinicialización y una varilla para romper el vidrio (el uso de la varilla es opcional). Las opciones incluyen: doble acción, institucional, a prueba de intemperie y a prueba de explosión.

Estas estaciones están equipadas con un interruptor S.P.S.T. (Un Polo Un Tiro) con especificaciones de 10 amps. @ 120 VCA y todas las conexiones se hacen en un bloque terminal. El modelo a prueba de explosión tiene un interruptor D.P.D.T. (Doble Polo Doble Tiro). Tanto el modelo a prueba de intemperie como el modelo a prueba de explosión, se despachan completos con su caja. (La caja es opcional con otros modelos, o se pueden montar en una caja estándar sencilla).

Estos modelos están destinados para usarse con todas las zonas convencionales, pero también se pueden utilizar con zonas direccionables cuando se usan conjuntamente con un módulo direccionable de la Serie TRI.

NUMERO DE CATALOGO **S6184**

Dimensiones

Estación

Ancho: 3.20"
Altura: 4.75"
Profundidad: 1.20". (2.30" en total, incluyendo la parte posterior del interruptor)

Estación con Doble Acción

Ancho: 3.33"
Altura: 4.57"
Profundidad: 1.50" (2.60" en total, incluyendo la parte posterior del interruptor)

Modelo a prueba de Intemperie

Ancho: 3.20"
Altura: 4.75"
Profundidad: 2.75"

Modelo a prueba de Explosión

Ancho: 3.20"
Altura: 4.75" (6.00" en total, incluyendo orejetas de montaje)
Profundidad: 3.50"

Modelo Doble Acción

Modelo a Prueba de Explosión

Información para Pedidos

Modelo No.	Descripción	Número de Parte
MSM-K	Estación Manual Metálica c/Llave	500-698215
MSM-KD	Estación Manual Metálica c/Llave, Doble Acción	500-698216
MSM-K-WP	Estación Manual Metálica c/Llave, a Prueba de Intemperie	500-698217
MSM-KD-WP	Estación Manual Metálica c/Llave, a Prueba de Intemperie, Doble Acción	500-698218
MSM-EXP	Estación Manual Metálica c/Llave, a Prueba de Explosión	500-698219
MSM-INST	Estación Manual Metálica c/Llave, Institucional	500-698220
MSM-BOX	Caja Superficial para Estaciones Manuales de la Serie MSM	500-698221

Siemens Building Technologies
Segurindad contra Incendio

8 Fernwood Road
Floham Park, NJ 07932
Tel: (973) 593-2600
FAX: (973) 593-6670
Website: www.cerbpyro.com

12/01
5M
SFS-IG
Impreso en los EE.UU

Diciembre 2001
Sustituye la hoja de fecha 5/01